



LOOM

**Sicherungsunterteil NH00 3x125A, 3fach Abgang je Pol, mit Buchsenklemme 3x16mm<sup>2</sup>**

**Technische Merkmale**

Nennstrom	125 A
Sicherungsgröße	NH00
Polanzahl	3 P
Anschlussart	Klemmblock B3 3x1,5-16mm <sup>2</sup>
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.35 W
Isolationsspannung	8 V
Schutzart	IP00
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A
Kupfergewicht des Produktes	140 g
Vertikale Montage möglich	Ja