



L00

Sicherungsunterteil NH00 3x160A, mit Käfigklemme bis 70mm², für Montageplatte

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Polanzahl	3 P
Anschlussart	Schellenklemme S00 1,5-70mm ²
Drehmoment	8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.95 W
Isolationsspannung	8000 V
Schutzart	IP00
Montageart	Montageplatte
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Kupfergewicht des Produktes	140 g
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	18.66 W
Vertikale Montage möglich	Ja