



LD042

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschieneinstallation. Geeignet für
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LD042

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nennstrom | 16 A |
| Polart | 1 P |
| Montageart | DIN Hutschiene (REG) |
| Klemmenart bei den Eingängen | Käfigklemmen |
| Polanzahl | 1 P |
| Frequenz | 50 |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2.9 W |
| Sicherungsgröße | D01 |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 / 4 / 6 / 10 / 16 A |
| Sicherungscharakteristik | gG |
| Mit Abdeckung | Ja |
| Breite installiertes Produkt | 27 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 72 mm |
| Länge | 63 mm |