



LD047

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschieneinstallation. Geeignet für
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LD047

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Polart	3 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Polanzahl	3 P
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8.7 W
Sicherungsgröße	D01
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A
Mit Abdeckung	Ja
Breite installiertes Produkt	79 mm
Höhe installiertes Produkt	72 mm
Länge	62 mm