



L00C

**Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm<sup>2</sup> für Sammelschiene**

**Technische Merkmale**

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Polanzahl	4 P
Anschlussart	Fahrstuhlklemme F70 1,5-70mm <sup>2</sup>
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.6 W
Isolationsspannung	8 V
Schutzart	IP00
Montageart	Sammelschienensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Kupfergewicht des Produktes	186 g
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	28.88 W
Vertikale Montage möglich	Ja