



L063L1

Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60 mm,
Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max.
63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke.
Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25
mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 36 mm. Entspricht die Normen DIN EN 60269-1 und DIN
VDE 0636-31.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : L063L1

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polart	Wechsler
Montageart	Sammelschienensystem
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Sammelschienenhöhe	5 / 10 / 12 / 30 mm
Sammelschienendicke	12 / 20 / 30 mm
Polanzahl	3 P
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.86 W
Sicherungsgröße	D02
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Mit Abdeckung	Ja
Breite installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	193 mm
Länge	72 mm