



LT152U

Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

Technische Merkmale

Nennstrom	250 A
Sicherungsgröße	NH1
Polanzahl	3 P
Anschlussart	Schraubanschluss
Drehmoment	8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	26 W
Isolationsspannung	690 V
Schutzart	IP20
Montageart	Sammelschienenensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 A
Kupfergewicht des Produktes	424 g
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	43.44 W
Vertikale Montage möglich	Ja