



LT250U

Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10

Technische Merkmale

Nennstrom	400 A
Sicherungsgröße	NH2
Polanzahl	3 P
Anschlussart	Schraubanschluss
Drehmoment	8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	24.5 W
Isolationsspannung	690 V
Schutzart	IP20
Montageart	Montageplatte
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 A
Kupfergewicht des Produktes	1003 g
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	54.5 W
Vertikale Montage möglich	Ja