



LNH0025M

### NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LNH0025M

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	25 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.4 W
Höhe installiertes Produkt	58.5 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm
Tiefe installiertes Produkt	79 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC