



LNH0050M

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 50A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 50A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH0050M
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	50 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.1 W
Höhe installiertes Produkt	58.5 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm
Tiefe installiertes Produkt	79 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC