



LNH2315MK

NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 315A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 315A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LNH2315MK

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH2
Nennstrom	315 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Ja
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	25 W
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC