



LNH2224M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 224A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 224A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH2224M
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH2C
Nennstrom	224 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	19.2 W
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC