



LNH1040MK

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LNH1040MK

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH1C
Nennstrom	40 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Ja
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.7 W
Höhe installiertes Produkt	55 mm
Breite installiertes Produkt	135 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC