



L063M

#### **Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene**

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene  
Montage auf 60 mm Sammelschiensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhangeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A.  
Fabrikat : Hager oder gleichwertig  
Artikel : L063M  
gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	3 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Sammelschiensystem
Sammelschienendicke	5 / 10 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 25mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	3Nm
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.5 W
Isolationsspannung	500 V
Höhe installiertes Produkt	226 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Tiefe installiertes Produkt	80 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Schutzart	IP20
Kupfergewicht des Produktes	54 g
Werkstoff	Kunststoff
Zulassungen	IEC 60947-3, EN 60947-3