



L71M

#### **Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene**

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene  
D0-Sicherungslasttrennschalter einpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschiene Montage.  
Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet  
werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes.  
Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit  
Fingerschutz.  
Fabrikat : Hager oder gleichwertig  
Artikel : L71M  
gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	1 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022
Sammelschienendicke	35 mm
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1,5 - 35mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Drehmoment	3,3Nm
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.8 W
Isolationsspannung	800 V
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Schutzart	IP40
Werkstoff	Kunststoff
Zulassungen	VDE