



L74M

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene
D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschiene montage.
Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet
werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes.
Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit
Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L74M
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	4 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Drehmoment	3,3Nm
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.2 W
Isolationsspannung	800 V
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	108 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Schutzart	IP40
Werkstoff	Kunststoff