



LD02K63-1KS

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LD02K63-1KS

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polart	1 P
Montageart	Schnappbefestigung
Klemmenart bei den Eingängen	Klemme ohne Schraube
Polanzahl	1 P
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.5 W
Sicherungsgröße	D02
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Mit Abdeckung	Ja