



LD02K63-1SS

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für
Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LD02K63-1SS

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polart	1 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Klemmenart bei den Eingängen	Bügelklemme
Polanzahl	1 P
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.5 W
Sicherungsgröße	D02
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Mit Abdeckung	Ja
Breite installiertes Produkt	30 mm
Höhe installiertes Produkt	14 mm
Länge	290 mm