



LE1840



Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

Technische Merkmale

Sicherungscharakteristik	gG
Nennstrom	40 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.9 W
Höhe installiertes Produkt	15 mm
Breite installiertes Produkt	15 mm
Farbe	schwarz
Zulassungen	VDE