



LNH00025M6

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 25A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH000
Nennstrom	25 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.8 W
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Breite installiertes Produkt	20.8 mm
Tiefe installiertes Produkt	52.5 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC