



LNH30577M4T

NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr AC400V 400kVA 577A Mitte-Melder mit Metall-Griff

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH3
Nennstrom	577 A
Auslösercharakteristik	gTr
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	36.2 W
Höhe installiertes Produkt	86 mm
Breite installiertes Produkt	66 mm
Tiefe installiertes Produkt	150 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	100 kA
Sicherungscharakteristik	gTr
Versorgungsspannungsart	AC