



LNH40361M4T

NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 361A Mittenmelder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH4a
Nennstrom	361 A
Auslösercharakteristik	gTr
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	28 W
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	74 mm
Tiefe installiertes Produkt	84 mm
Anzahl der Pole Produktion	1
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	100 kA
Sicherungscharakteristik	gTr
Versorgungsspannungsart	AC