



NH-Sicherungseinsatz NH4a gG 500V 800A Mitten-Melder Lasche spannungsführend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH4a
Nennstrom	800 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	65 W
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	98 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC