



LNH40800SM

NH-Sicherungseinsatz NH4 gG 500V 800A Mittekenmelder Grifflasche Spgs.-führend

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	NH4
Nennstrom	800 A
Auslösercharakteristik	gG
Isoliert	Nein
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	62 W
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	100 mm
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Sicherungscharakteristik	gG
Versorgungsspannungsart	AC