



L75M

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
D0-Sicherungslasttrennschalter zweipolig schaltbar, 1Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, für Hutschiennenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werkseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : L75M

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	2 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Trag-/Hutschiene 35/15 mm TS35 nach DIN EN50022
Sammelschienenendicke	35 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Drehmoment	3,3Nm
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
Isolationsspannung	800 V
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	54 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Schutzart	IP40
Werkstoff	Kunststoff