



L066M

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene
 Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63 A. Gebrauchskategorie AC22B. Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : L066M
 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Sicherungsgröße	D02
Polanzahl	4 P
Nennstrom	63 A
Montageart	Sammelschienensystem
Sammelschienendicke	5 / 10 / 12 / 30 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Drehmoment	2,5Nm
Frequenz	50
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5.6 W
Isolationsspannung	800 V
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Tiefe installiertes Produkt	77 mm
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Schutzart	IP20
Kupfergewicht des Produktes	54 g
Werkstoff	Kunststoff
Zulassungen	IEC 60947-3, EN 60947-3