



SL2007109010

### Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x70mm, reinweiß

#### Technische Merkmale

Kanalbreite	20 mm
Kanalhöhe	70 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1224 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	5
Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	49
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	33
Kammeranzahl	3
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Teppichleiste	Nein
Oberteil mit Dichtlippe	nein