



SL2005709010

Sockelleistenkanal 20x50,mit 2 Weichlippen,reinweiß

Technische Merkmale

Kanalbreite	20 mm
Kanalhöhe	50 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	864 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	3
Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	49
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	33
Kammeranzahl	2
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Teppichleiste	Nein
Oberteil mit Dichtlippe	Wand / Boden