



UDBDQ06



#### **Bodendose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten Q06 oder Kassetten Q06**

Bodendose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten Q06 oder Kassetten Q06

Bodendose aus Stahlblech, bestehend aus Bodendose, 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 1 x Erdungsleitung 300 mm, Montageschutzblech, Montageabdeckung. Geeignet für den Einbau von Versorgungseinheiten und Kassetten der Größe Q06. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen an Seitenwänden und Boden für Leerrohre (16 x M20; 12 x M25). Auf Höhenerweiterung der Größe Q06 montierbar. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : UDBDQ06

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Werkstoff Seitenwand

Stahl

Werkstoff

Stahlblech