



K96F

Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 70mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 70mm ²
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Breite installiertes Produkt	22.5 mm
Nennstrom	175 A