



K96H

Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 95mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 95mm ²
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Breite installiertes Produkt	22 mm
Nennstrom	225 A