



KS24C

Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 - 185mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 - 185mm ²
Sammelschienenhöhe	20 / 30 mm
Sammelschienenstärke	5 / 10 mm
Breite installiertes Produkt	38 mm
Nennstrom	500 A
Höhe installiertes Produkt	51 mm