



KS18D

Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 50mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	50 - 185mm ²
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm