



L250A

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm², Cu 1,5-70mm², Sammelschiene 60mm

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 70mm ²
Sammelschienenendicke	20 / 30 mm
Breite installiertes Produkt	54 mm
Kupfergewicht des Produktes	88 g
Leiterquerschnitt	70
Maximale Stromstärke	250 A
Nennstrom	250 A
Montageart	Geeignet für Flachschiene