



UE21A6

Baustein, univ.N, 300x250mm, f. 1 NH00-Unterteil 3 polig auf Sammelschienen 40mm

Baustein, univ.N, 300x250mm, f. 1 NH00-Unterteil 3 polig auf Sammelschienen 40mm
univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenenträger zum Aufbau einer
Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC
690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels
Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN
EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : UE21A6

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Mit Abdeckung	Ja
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
