



Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA C-Charakteristik 20A 3 Module

Technische Merkmale

Polart	3 P
Auslösercharakteristik	C
Nennstrom	20 A
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	10 kA
Anzahl Module	3
Polanzahl	3 P
Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 V
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1	10 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2	15 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60898-1	7.5 kA
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8.04 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000