



BA6400600BLAUB

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x60mm blau

Technische Merkmale

Farbe	blau
Kanalhöhe	43 mm
Kanalbreite	60 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	2546 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	85
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	61
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	118
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0