



Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA62002507030B

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	21 mm
Kanalbreite	32 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	512 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	11
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	8
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	16
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0