



BA66001507030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x15mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	63 mm
Kanalbreite	20 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1160 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	37
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	27
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	51
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0