

BA66015007030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x150mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	65 mm
Kanalbreite	159 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	9540 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	336
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	241
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	467
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0