

BA68012007030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	85 mm
Kanalbreite	129 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	10320 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	610
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	448
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	690
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0