



### Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x75mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x75mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : DNG10007507030B

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

DNG10007507030B

### Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	100 mm
Kanalbreite	75 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	6387 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	299
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	214
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	415
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0