



Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : DNG5002507030B

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

DNG5002507030B

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	25 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	918 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	43
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	31
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	60
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0