

DNG5002007030B

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DNG5002007030B
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	20 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	710 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	33
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	24
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	46
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0