



Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : DNG5003707030B

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

DNG5003707030B

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	37 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1472 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	69
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	49
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	96
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0