



### Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : DNG5007507030B

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

DNG5007507030B

### Technische Merkmale

|   |                      |
|---|----------------------|
| Farbe   | steingrau            |
| RAL Farbnummer                                      | 7030                 |
| Kanalhöhe   | 50 mm                |
| Kanalbreite   | 75 mm                |
| Länge   | 2000 mm              |
| Lichter/innerer Querschnitt                         | 3031 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 142                  |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 101                  |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 197                  |
| Bodenlochungen                                      | DIN 43659            |
| Kriechstromfest                                     | Ja                   |
| Selbstverlöschend                                   | Ja                   |
| Werkstoff   | PVC                  |
| Halogenfrei   | Nein                 |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit                     | M1                   |
| UL 94 Klassifizierung                               | V0                   |