



DNG7510007030B

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x100mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x100mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : DNG7510007030B

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	75 mm
Kanalbreite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	6353 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	297
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	213
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	413
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0