

HNG5003707035B

Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x37mm lichtgrau

Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x37mm lichtgrau
Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNG5003707035B
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	37 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1472 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	69
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	49
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	96
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PPO
Halogenfrei	Ja
UL 94 Klassifizierung	V1