



Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau

Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau
Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HNG5007507035B

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HNG5007507035B

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	75 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	3031 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	142
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	101
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	197
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PPO
Halogenfrei	Ja
UL 94 Klassifizierung	V1