



HNG7507507035B

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x75mm lichtgrau

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x75mm lichtgrau
Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNG7507507035B
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Kanalhöhe	75 mm
Kanalbreite	75 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	4671 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	218
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	156
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	303
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PPO
Halogenfrei	Ja
UL 94 Klassifizierung	V1